

Garant
Porte-outils à mortaiser pour mortaiseuse Queue WTO, à partir de la largeur de rainure m: 4mm

Données de commande

N° commande	290352 4
GTIN	4062406099572
Classe d'article	29K

Description
Attention:

Toujours utiliser le \varnothing de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = \varnothing de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

Description technique

\varnothing pré-perçage min. D_{\min}	10,71 mm
\varnothing pré-perçage min. D_{\min}	10,91 mm
Vis	290399 1

Convient pour largeur de rainure m	4; 5 mm
Long. utile L ₁	37 mm
Déport L ₃	5,35 mm
Ø queue	16 mm
Porte-plaquettes Ø D ₁	10 mm
Arrosage interne	non
Long. queue L _s	6 mm
Queue	WTO
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage