

Garant

Porte-outils à mortaiser court Ø DS 20 mm, à partir de la largeur de rainure m: 8mm


Données de commande

N° commande	290359 8
GTIN	4062406099473
Classe d'article	29K

Description
Attention:

Toujours utiliser le Ø de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = Ø de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	21,7 mm
Ø queue	20 mm
Long. utile L_1	48 mm
Vis	290399 2
Convient pour largeur de rainure m	8 mm
Déport L_3	11 mm
Porte-plaquettes Ø D_1	20 mm

Arrosage interne	oui
Long. queue L _s	50 mm
Queue	Queue combinée
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage