

**Garant**

**Porte-outils à mortaiser pour mortaiseuse Queue EWS + Benz, à partir de la largeur de rainure m: 3mm**



## Données de commande

N° commande	290351 3
GTIN	4062406099497
Classe d'article	29K

## Description

### Attention:

Toujours utiliser le  $\varnothing$  de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm =  $\varnothing$  de pré-perçage min. 38,22 mm).

### Remarque(s):

- **Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.**
- **Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 – 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.**
- **Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.**

## Description technique

Convient pour largeur de rainure m	3 mm
Vis	290399 1
Déport L <sub>3</sub>	4,2 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	28 mm
$\varnothing$ pré-perçage min. D <sub>min</sub>	8,36 mm
$\varnothing$ queue	16 mm

Porte-plaquettes $\varnothing D_1$	7,8 mm
Arrosage interne	non
Long. queue $L_s$	30 mm
Queue	EWS + Benz
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage