

Garant**Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaque: 10/07mm**

Données de commande

N° commande	261326 10/07
GTIN	4062406100421
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	125 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	13 mm
Code ISO porte-outils	E10K SVJCR/L07
Angle d'attaque κ	142 degré
Largeur de collet L_4	6,3 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 27
Longueur de tête L_1	18 mm
Hauteur de serrage L_2	9 mm
Plaque adaptée	VC.. 0702..
Déport L_3	1,5 mm
Taille plaque	7 mm
Ø queue D_s	10 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation

Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage