


XNEX 080608, HBM130, Type: INOX

Données de commande

N° commande	215108 INOX
GTIN	4062406103095
Classe d'article	22A

Description
Exécution:

Plaquette en carbure double face 2×3 arêtes pour **opérations de dressage**.

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.

Remarque(s):

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$

Description technique

Type	INOX
Avance f_z par dent	0,12 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	XNEX 080608
Nuance	HBM130
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\text{max}}$	4 mm
Nombre de changements/dents	6

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		