

**XNEX 080608, HBM20, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	215112 UNI
GTIN	4062406103101
Classe d'article	22A

Description**Exécution:**

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.

Plaquette en carbure double face 2x3 arêtes pour **opérations de dressage**.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$: 4 mm

Description technique

Type	UNI
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	XNEX 080608
Nuance	HBM20
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	4 mm
Nombre de changements/dents	6

Revêtement	CVD
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	280 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	95 m/min	M
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		