

Garant**Plaquette de tronçonnage / rainurage, CU7025, Largeur de gorge w: 1,5mm****Données de commande**

N° commande	273698 1,5
GTIN	4045197719331
Classe d'article	21J

Description**Exécution:**

Brise-copeaux pour petits Ø et réduction de l'effort de coupe.

Description technique

Largeur de gorge w	1,5 mm
Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm
Avance f	0,03 - 0,12 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Revêtement	non revêtu
Application principale	P
Condition de coupe	Continue
Nuance	CU7025
Rayon d'angle R	0,2 mm
Nombre de changements/dents	2
Profil de plaquette	neutre

Type de produit

Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Continue	adaptée		
à sec	adaptée		