


Garant**Plaquette de fraisage Ø 12 mm conique tronqué, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	212768 ST1400
GTIN	4062406103132
Classe d'article	21A

Description**Exécution:****Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.****· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.**Avance f_z dans l'acier < 60 HRC: 0,05 mm

Nuance: HB4015

Description technique

Type	ST1400
Nuance	HB4015
Rayon d'angle	1 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon Wiper axial	12 mm
Rayon Wiper radial	24 mm
Rayon de coupe R_1	1 mm
Longueur de coupe L_c	6 mm

Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,08 mm
Avance f_z dans l'acier < 60 HRC	0,05 mm
Nombre de changements/dents	1
Revêtement	TiN
Type de produit	Plaquette pour fraisage