

**Garant****Plaquette de fraisage Ø 20 mm conique tronqué, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	212779 ALU
GTIN	4062406103187
Classe d'article	21A

**Description****Exécution:****Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.****· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité:  $\pm 0,015$  mm.**Avance  $f_z$  dans l'aluminium à copeaux courts: 0,2 mm

Nuance: HU7810

**Description technique**

Type	ALU
Nuance	HU7810
Rayon d'angle	2 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon Wiper axial	40 mm
Rayon Wiper radial	80 mm
Rayon de coupe $R_1$	2 mm
Longueur de coupe $L_c$	10 mm

Avance $f_z$ dans l'aluminium à copeaux courts	0,2 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage