


Garant**Plaquette de fraisage Ø 32 mm conique tronqué, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	212796 ALU
GTIN	4062406103347
Classe d'article	21A

Description**Exécution:****Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.**· **Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: $\pm 0,015$ mm.**Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts: 0,3 mm

Nuance: HU7810

Description technique

Type	ALU
Nuance	HU7810
Rayon d'angle	4 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon Wiper axial	70 mm
Rayon Wiper radial	140 mm
Rayon de coupe R_1	4 mm
Longueur de coupe L_c	16 mm

Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts	0,3 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage