

**Garant****Tête d'outil synchrone pour ER16, Ø queue de taraud d2: 6mm****Données de commande**

N° commande	338183 6
GTIN	4062406102074
Classe d'article	31P

**Description****Exécution:**

- **Taraudage ou taraudage par déformation sur machines à axe synchrone.**
- **Compensation de longueur minimale: +0,5 mm / -0,2 mm.**
- **Compensation des erreurs de synchronisation, permettant de bénéficier d'une meilleure qualité de filetage et d'une nette augmentation de la durée de vie.**
- **Pour mandrins à pinces et outils entraînés suivant ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Pour filetages à gauche et à droite.**

**Adapté(s) pour:**

Mandrins synchrones ER 338180.

**Description technique**

Longueur de col L <sub>1</sub>	32 mm
Carré corps	4,9 mm
Pour Ø queue taraud d <sub>2</sub> DIN 374/376	M8
Pour Ø queue taraud d <sub>2</sub> DIN 371	M5-6
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Type de produit	Adaptateur de taraudage

