

Garant
SEET 1305 AGFR, HU7810, Type: ALU


Données de commande

N° commande	213564 ALU
GTIN	4062406104498
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5... 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4$ mm.

Avance f_z par dent: 0,2 mm

Description technique

Type	ALU
Avance f_z par dent	0,2 mm
Code ISO plaquette	SEET 1305 AGSR
Nuance	HU7810
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	700 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	700 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	650 m/min	N
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		