

**Garant****Mandrin pour forets à plaquettes Type ADB, BT 50, Pour Ø queue D1: 20mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 303129 20     |
| GTIN             | 4062406105198 |
| Classe d'article | 31A           |

**Description****Exécution:**

- **Toutes les queues avec finition dure.**
- **Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.**
- **Lors du serrage, le Ø élargi de l'embase est plaqué contre la surface de contact.**
- **Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.**
- **Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.**

**Utilisation:**

**Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.**

**Adapté(s) pour:**

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308802. Vis de rechange 309907; 309908.

**Description technique**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Longueur de col cote A      | 90 mm     |
| Ø ext. D                    | 40 mm     |
| Pour Ø queue D <sub>1</sub> | 20 mm     |
| Support                     | BT 50     |
| Norme de porte-outils       | JIS B6339 |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Norme de porte-outils                                | ISO 7388-2                       |
| Forme  | ADB                              |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>  |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                              |
| Type de produit                                      | Mandrin pour forets à plaquettes |

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50                                | 308830 50 |
| Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50 | 308820 50 |
| Tirette 60°étanche Pour cône 50   | 308785 50 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 50   | 308765 50 |
| Tirette 45°étanche Pour cône 50   | 308760 50 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 50   | 308795 50 |
| Tirette 90°étanche Pour cône 50   | 308790 50 |