

Garant**Porte-outils pour outils à gorge, Gauche, Largeur queue / gorge w: 20/1,5mm****Données de commande**

N° commande	273751 20/1,5
GTIN	4045197720061
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Description technique

Vis	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Profondeur de coupe t_{\max}	4,5 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
Longueur de tête L_1	29 mm
Largeur fonctionnelle L_4	21,5 mm
Longueur totale L	125 mm
Largeur queue b	20 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Vis de blocage Type 6	279815 6
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600