

**Garant**
**Mandrin pour fraises à queue fileté, BT 40, Filetage M × Longueur utile L1: M8X75**

**Données de commande**

N° commande	303139 M8X75
GTIN	4062406105693
Classe d'article	31A

**Description**
**Exécution:**

Toutes les queues avec finition dure.

**Utilisation:**

Pour fraises à queue fileté.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308802.

Méthode d'usinage: UGV

Longueur de col cote A: 102 mm

Ø alésage D<sub>1</sub> Tolérance IT6: 8,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Ø ext. D: 23 mm

Long. utile L<sub>1</sub>: 75 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Description technique**

L <sub>2</sub>	5 mm
Ø alésage D <sub>1</sub> Tolérance IT6	8,5 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	75 mm
Ø ext. D	23 mm
Filetage M	M8x75

Longueur de col cote A	102 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Support	BT 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue fileté

## Accessoires

Tirette 60° étanche Pour cône 40	308785 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
Tirette 60° étanche Pour cône 40	308780 40
Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
Tirette 45° étanche Pour cône 40	308765 40
Tirette Hurco 45° avec ajustement étanche Pour cône 40	308802 40
Tirette Hurco 60° avec ajustement étanche Pour cône 40	308804 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche Pour cône 40	308801 40
Tirette Hurco 90° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40	308805 40
Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
	308812 40

Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 40

Tirette 90° étanche Pour cône 40

308790 40

Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 40

308810 40

Tirette Hurco 60° avec alésage et ajustement étanche Pour cône 40

308803 40