

Garant**Mandrin pour fraises à queue fileté, BT 50, Filetage M × Longueur L1:
M16X100****Données de commande**

N° commande	303141 M16X100
GTIN	4062406106201
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Toutes les queues avec finition dure.

Utilisation:

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802.

Méthode d'usinage: UGV

Longueur de col cote A: 138 mm

Ø alésage D₁ Tolérance IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Ø ext. D: 36 mm

Long. utile L₁: 100 mm

L₂: 10 mm

Description technique

Long. utile L ₁	100 mm
L ₂	10 mm
Ø D ₂	29 mm
Ø ext. D	36 mm
Longueur de col cote A	138 mm

Filetage M	M16×100
Ø alésage D ₁ Tolérance IT6	17 mm
Support	BT 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée

Accessoires

Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308780 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant ISO 7388 pour taille cône SA 50	308812 50
Insert dynamométrique pour tirettes suivant DIN 69872 pour taille cône SA 50	308810 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50