

**Disque abrasif CONTOUR Combidisc®, Ø 60 mm, Grain: 120****Données de commande**

N° commande	554034 120
GTIN	4007220898864
Classe d'article	55G

**Description****Exécution:**

Le **système à changement rapide** avec filetage extérieur en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et "en un tour de main" des outils de polissage.

Très flexible et bonne adaptation **pour le ponçage de finition de contours et de surfaces concaves.**

**Utilisation:**

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils. Utiliser avec un plateau-support souple 554091 50.

**Remarque(s):**

**Roloc™ Bristle-Disc**, voir code art. 573510 et suivants.

**Description technique**

Grain	120
Ø disque	60 mm
Abrasifs	Oxyde d'aluminium (A)
Abréviation de l'abrasif	A

Attribut des noms de produit	Ø 60 mm
Vitesse de rotation max.	20000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	disques abrasifs

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Plateau-support en caoutchouc, Ø tige 6 mm doux Ø ext. 50 mm	554091 50
--	-----------