

**Garant****Barre d'alésage pour usinage de gorges, Gauche, Ø queue DS / largeur de gorge w: 12/1,5mm****Données de commande**

N° commande	273791 12/1,5
GTIN	4045197721105
Classe d'article	21W

**Description****Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

**Description technique**

Vis	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Ø pré-perçage min. $D_{\min}$	16 mm
Déport $L_3$	9,5 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
$t_{\max}$ Usinage intérieur	4,5 mm
Longueur totale L	140 mm
Longueur de col $L_1$ porte-outils en retrait	30 mm
Ø queue $D_s$	12 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Vis de blocage Type 12	279815 12
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500