

Garant
Tête de fraisage TPC avec brise-copeaux 3xD, HB730, Ø D f8: 10mm

Données de commande

N° commande	210344 10
GTIN	4045197722331
Classe d'article	21M

Description
Exécution:

Tête de fraisage **spécialement destinée à une utilisation TPC.**

Remarque(s):

h_{max} : Les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.

Valeurs de coupe pour le fraisage standard, voir le manuel d'usinage 110020.

$a_{e\ max} = 0,08 \times D$ pour l'usinage TPC.

Description technique

Ø dents D	10 mm
Long. coupe L_2	30 mm
Long. tête l	35,5 mm
Épaisseur moyenne de copeau h_{max} pour le fraisage TPC dans l'acier $< 900\ N/mm^2$	0,045 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Dimensions de l'attachement	10 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Nombre de dents Z	5
Série	TopCut
Nuance	HB730
Type d'outils	Carbure monobloc

Norme	Norme usine
Type	N
Angle d'hélice	45 degré
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage	0,05xD pour le dressage mm
Méthode d'usinage	TPC
Arrosage interne	non
Porte-outils adapté	GARANT TopCut
Type de produit	Plaquettes de coupe pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	110 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	50 m/min	H
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	80 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	160 m/min	K
Huile	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	adaptée		

