

Garant**Lamelles de polissage en feutre Ø tige 6 mm, Type: ZY2010****Données de commande**

N° commande 552212 ZY2010

GTIN 4045197723079

Classe d'article 51E

Description**Exécution:**

Feutre disposé en éventail autour de la tige.

Utilisation:

Travaux de polissage avec une flexibilité et une adaptation accrues aux contours. L'utilisation consécutive des modèles moyennement durs et tendres permet d'obtenir des surfaces avec un poli miroir optimal.

Remarque(s):Les brosses / lamelles de polissage en feutre doivent être utilisées en association **avec des pâtes à roder et à polir**, p. ex. 55 2250 / 55 5740. Vitesse decoupe recommandée: 5 – 10 m/s.

Degré de dureté: moyen

Ø tête: 20 mm

Longueur tête: 10 mm

Ø queue: 6 mm

Description technique

Ø tête 20 mm

Ø queue 6 mm

| | |
|-----------------|---------------------|
| Longueur tête | 10 mm |
| Degré de dureté | moyen |
| Type de produit | Meules de polissage |

Accessoires

| | |
|---|-----------------|
| Pâte à roder SiC Grain SiC-pâte à polir 150 | 552250 150 |
| Pâte à roder SiC Grain SiC-pâte à polir 280 | 552250 280 |
| Bloc de pâte à polir Unipol® Couleur BLUE | 555740 BLUE |
| Bloc de pâte à polir Unipol® Couleur DARKPINK | 555740 DARKPINK |
| Bloc de pâte à polir Unipol® Couleur WHITE | 555740 WHITE |