



## Produits d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: 53-14



### Données de commande

N° commande	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Classe d'article	08G

### Description

#### Exécution:

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

#### Utilisation:

Résistance moyenne, étanchéité hydraulique et pneumatique, étanchéité immédiate à basse pression, **sans étiquetage obligatoire**.

#### Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

### Description technique

Pour tailles de filetages en pouces	3/4 pouce
Référence fabricant	53-14
Utilisable après	1 - 3 h

Couple initial de décollement min.	8 - 12 Nm
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M20
Température de stockage	10 - 25 °C
Viscosité dynamique	430 - 630 mPas
Pour type de filetage	Tous
Ecart maximal	0,15 mm
Contenance	50 ml
Forme	liquide
Maniabilité après	10 - 20 min
Base chimique	méthacrylate anaérobie
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Point d'éclair	100 °C
pour matériau	Métal
Couleur	brun
Plage de températures	-55 - 150 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Démontage	avec outil spécial
Classe de résistance	Moyen
Densité	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité

## Accessoires

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7061	083391 7061
Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7063	083392 7063