

**Produits d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: 58-11****Données de commande**

N° commande	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Classe d'article	08G

Description**Exécution:**

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Résistance moyenne, produit d'étanchéité pour tubes et filets, homologation NSF-P1, **sans étiquetage obligatoire**.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Utilisable après	1 - 2 h
Couple initial de décollement min.	18 - 24 Nm
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M56

Référence fabricant	58-11
Pour tailles de filetages en pouces	2 pouce
Pour type de filetage	Tous
Maniabilité après	15 - 30 min
Viscosité dynamique	20000 - 80000 mPas
Plage de températures	-55 - 150 °C
pour applications	Tous les raccords filetés
Contenance	50 ml
pour matériau	Métal
Couleur	Jaune
Forme	liquide
Ecart maximal	0,3 mm
Température de stockage	10 - 25 °C
Base chimique	méthacrylate anaérobie
Point d'éclair	100 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	12 mois
Classe de résistance	Moyen
Démontage	avec outil spécial
Densité	1,1 g/cm ³
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité

Accessoires

Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7063	083392 7063
Spray nettoyant et dégraissant Réf. fabricant 7061	083391 7061