

Garant GRIDLINE

Bloc d'alimentation avec enrouleur de tuyau, Hauteur: 800mm**Données de commande**

N° commande	927328 800
GTIN	4062406108601
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti 16G en construction d'acier robuste.

Equipé de modules électriques 2 × 928470 réf. DE250V/1; le dérouleur de câble / l'enrouleur de tuyau est solidement vissé au fond du bâti. Longueur du dérouleur de câble: 10 m. Longueur de l'enrouleur de tuyau: 10 m.

Raccordement NW 7,2 via raccord mâle et raccord rapide. Avec raccord rapide. Pression max. 12 bars. Avec cache vide supplémentaire pour ajout de 3 modules en option.

Placement:

Module 928470: 2 × réf. DE250V/1; 1 × réf. 0/1 et 0/3

Coloris:

Corps et module gris clair RAL 7035, façade anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Possibilité d'autres équipements individuels avec modules 928470. Respecter le nombre maximal de modules.

Description technique

Poids	30,7 kg
Largeur	400 mm

Hauteur	800 mm
Profondeur	650 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Nombre de prises de type F	2
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Type de prise	F
Epaisseur du matériau	1 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Modules énergie

Accessoires

Module d'alimentation Module DE250V/1	928470 DE250V/1
Module d'alimentation Module 0/1	928470 0/1