

Garant**CNMG 160608, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	250334 HB7020
GTIN	4045197711229
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160608 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 8 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 300 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Application principale	P
Brise-copeaux	SG
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 300 m/min
Prof. coupe a_p	1,5 - 8 mm

Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage