

Garant**Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	251017 32/16
GTIN	4045197711625
Classe d'article	21T

Description**Remarque(s):**

Utilisation avec les plaquettes KNUX 1604.. R.

Description technique

Jeu de ressorts	259044 3
Vis pour bride	259021 3
Bride de serrage	259038 16
Broche	259049 4
Déport L ₃	22 mm
Ressort	259046 3
Plaquette adaptée	KNUX 1604.. R/L
Sous-plaquette	259031 4
Taille plaque	16 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	40 mm
Code ISO porte-outils	A32U CKUNR/L16
Longueur totale L	350 mm
Hauteur de serrage L ₂	31 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D _s	32 mm

Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Goupille Type 4	259049 4
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm	674242 4
Ressort Type 3	259046 3
Bride de serrage Type 16	259038 16
Jeu de ressorts 10 pièces Type 3	259044 3
Vis pour bride de serrage Type 3	259021 3
Sous-plaquette Type 4	259031 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600