

Garant**Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Steel SlotMachine avec arrosage interne HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 8mm****Données de commande**

N° commande	205551 8
GTIN	4062406111168
Classe d'article	11X

Description**Exécution:**

Avec nouveau profil ébauche, optimisé pour des vitesses d'avance supérieures. Meilleure protection des arêtes de coupe grâce à un léger chanfrein d'arête. Résistance extrême à la rupture par flexion grâce à l'utilisation d'un substrat à grains ultra-fins.

Avance par dent possible jusqu'à 0,1 mm avec une profondeur maximale de 2xD (dans la rainure pleine).

Avec **arrosage interne** pour une bonne évacuation des copeaux.

Avantage(s):

La géométrie de l'outil permet d'évacuer les copeaux enroulés particulièrement étroits via les goujures plates à grand débit de copeaux. L'outil reste ainsi particulièrement stable. Angle de plongée possible jusqu'à 10° grâce au grand dégagement frontal.

Utilisation:

Pour l'ébauche; convient particulièrement à l'usinage de rainures pleines.

Description technique

Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,045 mm
Nombre de dents Z	5
Longueur totale L	63 mm
Ø dents D_c	8 mm
Ø de détalonnage D_1	7,4 mm

Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,06 mm
Longueur de coupe L_c	19 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,4 mm
Tolérance \varnothing nominal	d11
Longueur de col L_1 avec détalonnage	25 mm
\varnothing queue D_s	8 mm
Angle d'hélice	42 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Série	Master Steel
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Profil de fraise	NR
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,4×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	35 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	200 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
Air	adaptée		