

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm**


## Données de commande

N° commande	251016 25/16
GTIN	4045197711571
Classe d'article	21T

## Description

### Remarque(s):

Utilisation avec les plaquettes KNUX 1604.. L.

## Description technique

Plaquette adaptée	KNUX 1604.. R/L
Déport $L_3$	20,5 mm
Jeu de ressorts	259044 3
Taille plaquette	16 mm
Bride de serrage	259038 17
Code ISO porte-outils	A25T CKUNR/L16
Vis pour bride	259021 3
Broche	259049 4
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	36 mm
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage $L_2$	23 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø queue $D_s$	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Bride de serrage Type 17	259038 17
Vis pour bride de serrage Type 3	259021 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm	674242 4
Jeu de ressorts 10 pièces Type 3	259044 3
Goupille Type 4	259049 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600