

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	251016 32/16
GTIN	4045197711588
Classe d'article	21T

Description**Remarque(s):**

Utilisation avec les plaquettes KNUX 1604.. L.

Description technique

Bride de serrage	259038 17
Broche	259049 4
Ressort	259046 3
Plaquette adaptée	KNUX 1604.. R/L
Vis pour bride	259021 3
Taille plaquette	16 mm
Jeu de ressorts	259044 3
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Code ISO porte-outils	A32U CKUNR/L16
Déport L_3	22 mm
Sous-plaquette	259031 6
Longueur totale L	350 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	32 mm

Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Sous-plaquette Type 6	259031 6
Bride de serrage Type 17	259038 17
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm	674242 4
Goupille Type 4	259049 4
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Ressort Type 3	259046 3
Vis pour bride de serrage Type 3	259021 3
Jeu de ressorts 10 pièces Type 3	259044 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600