

Garant
Fraise à copier longue, Queue cylindrique, Ø D: 16mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 212603 16 |
| GTIN | 4045197712714 |
| Classe d'article | 210 |

Description
Exécution:

Logement de plaquette précis grâce à la définition optimale des tolérances des plaquettes et des assises de plaquette.

Précision d'interchangeabilité optimale garantie: $\pm 0,015$ mm.

Utilisation:

Utilisation universelle pour opérations de finition et de semi-finition.

Acier – pour applications générales dans la fabrication de moules et de matrices.

Remarque(s):

Calculer la vitesse de rotation en fonction du Ø effectif D_w . Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Ø dents D_c | 16 mm |
| Longueur de col L_1 | 28 mm |
| Vis pour plaquette | 219873 (15IP ; 3,0 Nm) |
| Ø d_1 | 14 mm |
| Ø queue D_s h6 | 16 mm |
| Longueur Ø d_1 | 63 mm |
| Longueur totale L_{tot} | 123 mm |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Arrosage interne | oui |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Type de queue | Queue cylindrique |
| Application de fraisage | Copiage |
| Changement d'outil | PowerCard |
| Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |

Accessoires

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP | 674252 15IP |
| Vis de serrage | 219873 |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm | 211750 3,0 |