



Outil de galetage EG3T-3 universel, Type de tige fixation: S16



Données de commande

N° commande	291507 S16
GTIN	4060491018959
Classe d'article	29F

Description

Exécution:

Pour l'utilisation sur tours CNC ou conventionnels.

A structure symétrique – utilisation universelle possible à droite et à gauche.

Avantage(s):

Qualité d'état de surface $R_z < 1 \mu\text{m}$ possible.

Avances jusqu'à 1 mm/tr possibles (usinage extérieur).

Utilisation:

Pour la finition de surface mécanique.

Pour l'usinage de tous les matériaux métalliques jusqu'à une résistance à la traction de 1400 N/mm² et une dureté de jusqu'à 45 HRC.

Pour une utilisation sur des tours à chariotier.

Adapté(s) pour:

Plage \varnothing (conseillé): 5 mm – 50 mm

Remarque(s):

- **Autres raccordements de queue disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez des recommandations techniques détaillées dans le mode d'emploi.**

Description technique

Déport pointes f	8 mm
Carré corps	16x16 mm
Type de tige fixation	S16
Force de laminage maximum	0,6 kN

Ø rouleau	3 mm
Longueur de col L _A	110 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Type de produit	Outil de brunissage