

Garant
APHT 100305 FR, HU7815, Type: ALU


Données de commande

N° commande	215939 ALU
GTIN	4045197708908
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.

Pour $a_e = 0,3 \times D / a_p$, max = 4,8 mm.

Epaisseur plan de travail: 3,5 mm

Rayon d'angle: 0,5 mm

Avance f_z par dent: 0,12 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,12 mm
Type	ALU
Rayon d'angle	0,5 mm
Code ISO plaquette	APHT 100305 FR
Nuance	HU7815

Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	3,5 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	700 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	600 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	400 m/min	N
CuZn	adaptée	500 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	adaptée	400 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		