

**Garant****SCMT 09T304, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	260742 HB7020
GTIN	4045197710833
Classe d'article	21G

## Description technique

Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Brise-copeaux	SS
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Nuance	HB7020
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 400 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour tournage