


**Garant**
**DNMG 150608, Nuance: HB7020**


## Données de commande

N° commande	250660 HB7020
GTIN	4045197711014
Classe d'article	21G

## Description

DNMG 150608 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 400 m/min

## Description technique

Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 400 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	SS
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm

Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage