

Garant**WNMG 080408, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	251964 HB7020
GTIN	4045197711090
Classe d'article	21G

Description

WNMG 080408 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min

Description technique

Brise-copeaux	SS
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7020

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage