

**Garant****CCMT 120408, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	260066 HB7020
GTIN	4045197710826
Classe d'article	21G

## Description

CCMT 120408 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Tolérance: ZA

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvance  $f$ : 0,05 - 2,5 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 400 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Avance $f$	0,05 - 2,5 mm/tr
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 400 m/min

Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage