

**Garant**
**TC. T 110202, Nuance: HB7020**


## Données de commande

N° commande	260980 HB7020
GTIN	4045197711106
Classe d'article	21G

## Description

TC. T 110202 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 350 m/min

## Description technique

Application principale	P
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 350 m/min
Brise-copeaux	SM
Nuance	HB7020

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 110202
Nombre de changements/dents	3
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage