

Garant**Console avec plot de serrage, Pour type: 80****Données de commande**

N° commande	360154 80
GTIN	4045197722843
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

Avec alésages pour boulons 360025 18M16. Fixation également possible par brides de serrage ou par vis M12 dans la rainure en T. Fixation pour **système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp** (mesure étalon 200 mm). Possibilité de commande manuelle ou de transmission d'air via le banc de la machine-outils.

Avec plot de serrage de Ø 90 mm ou 120 mm pour accueillir l'étau autocentrant 360130.

Utilisation:

- **Usinage sur 5 faces sur des centres d'usinage multiaxes.**
- **Solution économique en cas d'utilisation avec le système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp, sur des systèmes de palettisation ou d'automatisation ou directement sur la table de la machine.**

Matière(s):

Acier.

Adapté(s) pour :

Etau autocentrant 360130 en combinaison avec la tôle d'adaptation 360132.

Remarque(s):

Réf. 80/4 – réf.120/4 – couple d'appui plus élevé pour une stabilité maximale.

Longueur: 320 mm

Largeur: 120 mm

Hauteur: 125 mm

Mesure étalon tirette: 200 mm

Ø plot de serrage: 90 mm

Nombre d'alésages pour boulons: 2

Description technique

Largeur	120 mm
Pour type	80
Ø plot de serrage	90 mm
Longueur	320 mm
Hauteur	125 mm
Mesure étalon tirette	200 mm
Nombre d'alésages pour boulons	2
Type de produit	Accessoires pour étaux

Accessoires

Boulon avec filetage intérieur ZeroClamp Type 18M16	360025 18M16
---	--------------