

Garant**TCMT 16T308, Nuance: HB7020****Données de commande**

N° commande	260988 HB7020
GTIN	4045197711113
Classe d'article	21G

Description

TCMT 16T308 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min**Description technique**

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Brise-copeaux	SM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7020

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Nombre de changements/dents	3
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage