


**CC. T 09T302, Nuance: PR1225**

## Données de commande

N° commande	260096 PR1225
GTIN	4960664713370
Classe d'article	25E

## Description

CC. T 09T302 PR1225 Nuance: PR1225

Brise-copeaux: MFP-SK

Tolérance: G

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1 mm

Avance f: 0,03 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 110 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	50 - 150 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 110 m/min
Avance f	0,03 - 0,15 mm/tr
Application principale	M

Brise-copeaux	MFP-SK
Application secondaire	P
Nuance	PR1225
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCGT 09T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage