

**Garant****VNMG 160408, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	251734 HB7020
GTIN	4045197717108
Classe d'article	21G

## Description

VNMG 160408 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,08 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 400 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 400 m/min
Brise-copeaux	SS
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Application principale	P
Avance f	0,08 - 0,4 mm/tr

Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage