

uvex**Lunettes de protection confort uvex x-fit pro****Données de commande**

N° commande	096512 CLEAR
GTIN	4031101675770
Classe d'article	04U

Description**Exécution:**

Lunettes de protection modernes au design en X **offrant un écran de protection parfait**. Possibilité de fixer des **accessoires fonctionnels** et pratiques, tels qu'un serre-tête ou une mini-lampe de poche à LED (09 6514_LED), sur les branches (à gauche comme à droite). Le revêtement antibuée résistant aux rayures et aux produits chimiques garantit une longue durée de vie et un travail dans de bonnes conditions.

Grâce aux extrémités des branches rembourrées et réglables et au pont nasal souple, les lunettes offrent un très grand confort de port.

Norme:

EN 166; EN 170

Description technique

Identification des verres	2C-1,2 W 1 FTKN
Série	x-fit pro
Revêtement des verres	Résistant aux rayures
Revêtement des verres	Résistant aux produits chimiques

Revêtement des verres	Anti-buée
Matériau verres	Polycarbonate
Protection anti-UV	UV400
Identification de la monture	W 166 FT CE
Caractéristique de la monture	Longueur des branches réglable
Caractéristique de la monture	Coussinets
Type de produit	Lunettes de protection

Accessoires

Étuis à lunettes Type CASE	096932 CASE
----------------------------	-------------