

**Garant****Fraise à surfacer à 45° coupe à gauche, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:  
50/5mm**

## Données de commande

N° commande	214205 50/5
GTIN	4045197717191
Classe d'article	210

## Description

### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,7** avec l'embout **674252 réf. 20IP**.

## Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	21 9800 (20IP; 5,7 Nm)
Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Ø ext. max. $D_{max}$	63 mm
Ø dents $D_c$	50 mm
Plaquette adaptée	SE.. 1204..
Ø fixation	22 mm
Nombre de dents Z	5
Type de queue	avec alésage

Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	MTC
Type de produit	Fraises à surfacer

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219800
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,7 Nm	211750 5,7