



Fraise rotative Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure, Type: C1020



Données de commande

N° commande	540750 C1020
GTIN	4045197723529
Classe d'article	52D

Description

Exécution:

Queue Ø 6 mm.

Les fraises rotatives **HOLEX** sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure. **Forme Cylindrique bout arrondi (WRC)**.

Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Description technique

Type de denture	à denture alternée
Abréviation denture	Z7
Forme	Cylindrique bout arrondi (WRC)
Longueur totale	63 mm
Forme	C1020
Ø tête	9,5 mm
Degré de finesse de la denture	Moyen
Ø queue	6 mm
Longueur tête	19 mm

Série	Denture Z7
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Uni	adaptée		