

Garant**Porte-outils à bride, à gauche, Dimension queue / plaquette: 40/19mm****Données de commande**

N° commande	250017 40/19
GTIN	4062406119126
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	250 mm
Sous-plaquette	259031 18
Bride, vis, ressort	259035 1
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 4040S19
Largeur fonctionnelle L ₄	50 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Taille plaquette	19 mm
Longueur de tête L ₁	45 mm
Taille de queue	40 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 13
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette 10 pièces Type 2	259026 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Sous-plaquette Type 36	259031 36
Sous-plaquette Type 18	259031 18
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500