



Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 12xD, Type: 36



Données de commande

N° commande	232270 36
GTIN	4045197717948
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu'à la précision IT10. **Goujures droites.**

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs v_c de 30%.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z : 2

Plage $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Long. utile L_1 : 432 mm

Taille cône morse CM: 4

Vis de serrage: 232990 TX20

Description technique

Vis de serrage	232990 TX20
Plage $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Long. utile L_1	432 mm
Taille cône morse CM	4
Nombre de dents Z	2
Exécution	12xD
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Jeu de vis Torx [®] 10 pièces Taille empreinte TX20	232990 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600