

Garant
POMX 10T5ZEER U, HB9640, Type: UNI

Données de commande

N° commande	213190 UNI
GTIN	4045197714930
Classe d'article	21A

Description
Exécution:

Conception robuste des plaquettes (épaisseur = 5,9 mm).

Géométrie d'avance élevée positive.

Longueur d'arête de planage: 2 mm pour une qualité d'état de surface élevée.

Rentabilité particulièrement élevée grâce à 5 arêtes.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Rayon de programmation pour $a_{p \max}$: 4,8 mm

Description technique

Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	4,8 mm
Type	UNI
Nombre de changements/dents	5
Code ISO plaquette	POMX 10T5ZEER U
Nuance	HB9640

Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	360 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	320 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	80 m/min	S
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
Air	adaptée		