



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Plate-forme de travail en aluminium avec caillebotis en acier, Nombre de marches avec plancher: 5



Données de commande

N° commande	966149 5
GTIN	4031405510210
Classe d'article	98G

Description

Exécution:

Construction soudée en tube solide, marches en caillebotis en acier antidérapant. Extrémités des montants munies de sabots en plastique antidérapants. Avec 2 roulettes à freins. Plateau supérieur 550 x 300 mm.

Description technique

Largeur surface de base	0,82 m
Profondeur plate-forme	300 mm
Hauteur de plate-forme	1 m
Roulettes	oui
Accessibilité	d'un seul côté
Poids	18 kg
Largeur plate-forme	550 mm

Matière	Construction soudée en tube, marches en caillebotis en acier antidérapant
Exécution marchepied	Marche
Prof. surface de base	1,46 m
Hauteur de travail env.	3 m
Nombre de marches avec plancher	5
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Plates-formes de travail