

Garant
POMX 10T5ZESR R, HB9715, Type: HART

Données de commande

N° commande	213178 HART
GTIN	4045197714909
Classe d'article	21A

Description
Exécution:

Conception robuste des plaquettes (épaisseur = 5,9 mm).

Géométrie d'avance élevée positive.

Longueur d'arête de planage: 2 mm pour une qualité d'état de surface élevée.

Rentabilité particulièrement élevée grâce à 5 arêtes.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Rayon de programmation pour $a_{p \max}$: 4,8 mm

Avance f_z par dent: 0,6 mm

Description technique

Avance f_z par dent	0,6 mm
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	4,8 mm
Type	CARB
Nombre de changements/dents	5

Code ISO plaque	POMX 10T5ZESR R
Nuance	HB9715
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaque pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée	50 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	40 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	35 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	30 m/min	H
Fonte GG(G)	adaptée	300 m/min	K
à sec	adaptée		
Air	adaptée		