

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 20/16mm****Données de commande**

N° commande	260906 20/16
GTIN	4045197713261
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur de tête L ₁	22 mm
Taille de queue	20 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Sous-plaquette	269005 7
Taille plaquette	16 mm
Code ISO porte-outils	STGCR/L 2020K16
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Longueur totale L	125 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	90 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 18	269028 18
Sous-plaquette Type 7	269005 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500