


**Garant****WN. G 080404, Nuance: HB725**

## Données de commande

N° commande	252068 HB725
GTIN	4045197713483
Classe d'article	21G

## Description

WN. G 080404 HB725 Nuance: HB725

Brise-copeaux: UM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 250 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	UNI
Brise-copeaux	UM
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 250 m/min
Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nuance	HB725
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage